



VS212TA

## GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 2Χ12Μ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Όνομαστική τάση 400 - 400 V

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

#### Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 2

Αριθμός σειρών 2

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Ναι

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 24

#### Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναι

#### Διαστάσεις

Ύψος 377 mm

Πλάτος 282 mm

Βάθος 99 mm

#### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Αριθμός κλειδαριών 0

#### Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους 12

#### Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα Ναι

#### Υλικά

Υλικό Πλαστικό

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

#### Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Ναι

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

#### Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Όχι

#### Ασφάλεια

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP40

Τύπος κλειδώματος Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά

Glow wire test 650 °C

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι