




41107009



Toma SCHUKO con indicador y portaetiquetas, K.1, blanco polar, brillo

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 250 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco polar
Código RAL 9010
Acabado de la superficie Brillante
Material Termoplástico
Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 71 mm
Anchura 71 mm
Profundidad del montaje 32 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conexión Borne de tornillo
Tipo de montaje Montaje con tornillos
Montaje de garra

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO
Mecanismo central girado No
Con tapa abatible No
Con contacto de tierra de protección redondo No
Con lámpara de señal No
Con cierre No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado Sí

Capacidad

Número de módulos 1

Controles e indicadores

Tipo de iluminación para los dispositivos de instalación Luz de control de funcionamiento integrada

Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí
Clase de protección de entrada (IP) IP20

Funciones

Con iluminación orientable No
Con iluminación funcional Sí

Identificación

Con impresión No

Texto

Tapa Placa central
Protección Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión Con terminales atornillados

Características técnicas

K.x

Sostenibilidad

Sin halógenos	Si
Conforme RoHS	Si