



VS212TE

### Caja de superficie golf serie VS, 2 filas, 24M, puerta transparente y regleta

#### Características técnicas

##### Tensión

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tensión nominal | 400 - 400 V |
|-----------------|-------------|

##### Instalación, montaje

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Adecuado para uso en exteriores | No                    |
| Montaje en                      | Montaje en superficie |

##### Corriente eléctrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 63 A |
|----------------------------|------|

##### Equipo

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Número de perfiles DIN            | 2  |
| Número de filas                   | 2  |
| Número de sección en anchura      | 1  |
| Con cierre                        | No |
| Tiene bloque de terminales neutro | No |

##### Capacidad

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 24 |
|-------------------|----|

##### Funciones

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con entradas de conductos | Sí |
|---------------------------|----|

##### Dimensiones

|             |        |
|-------------|--------|
| Altura      | 377 mm |
| Anchura     | 282 mm |
| Profundidad | 99 mm  |

##### Tapa, puerta

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Número de puertas de armario | 1 |
| Número de bloqueos           | 0 |

##### Dimensiones

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Número de unidades en ancho | 12 |
|-----------------------------|----|

##### Tapa, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | Sí |
|------------------------------------|----|

##### Materiales

|            |             |
|------------|-------------|
| Material   | Plástico    |
| Código RAL | 9010        |
| Colour     | Blanco puro |

##### Equipo

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Tiene bloque de bornes de conexión a tierra | Sí |
|---------------------------------------------|----|

##### Materiales

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Resistente a los rayos ultravioleta | No |
|-------------------------------------|----|

##### Equipo

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tiene placa de montaje | No |
|------------------------|----|

##### Seguridad

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Clase de protección                 | Clase de aislamiento II         |
| Resistencia al impacto IK           | IK07                            |
| Clase de protección de entrada (IP) | IP40                            |
| Tipo de cerradura                   | Cierre a presión<br>Sin bloqueo |
| Ensayo del hilo incandescente       | 650 °C                          |

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS

Si