



10133021

## Β.ΠΛΑΙΣΙΟ Β.3 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΦΕ/ΛΕΥΚΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 3 |
| Αριθμός στοιχείων          | 3 |

#### Υλικά

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Χρώμα                | Καφέ                 |
| Κωδικός RAL          | 8017                 |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ                  |
| Υλικό                | Αλουμίνιο<br>Μέταλλο |
| Μεταχείριση          | Ανοδιωμένο           |

#### Διαστάσεις

|        |           |
|--------|-----------|
| Ύψος   | 90,70 mm  |
| Πλάτος | 223,10 mm |
| Βάθος  | 11,70 mm  |

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης | Οριζόντια<br>Κάθετα |
|---------------------------|---------------------|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK07 |

#### Κείμενο

|                     |   |
|---------------------|---|
| Τρόπος εγκατάστασης | Τοποθέτηση σφικκίτρα<br>Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση |
|---------------------|---|

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |