



VS212TD1

Щит з/у з прозорими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	2
Кількість рядів щита	2
Кількість секцій по ширині	1

Ємність

Кількість модулів	24
-------------------	----

Розміри

Висота	377 mm
Ширина	282 mm
Глибина	99 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	0

Розміри

Кількість модулів за шириною	12
------------------------------	----

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP40
Випробування розжареним дротом	650 °C

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----