



937722501



#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

##### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

##### Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
Número de polos	1

##### Materiales

Colour	Marrón
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No

##### Dimensiones

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad	24,10 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	13 mm

##### Controles e indicadores

Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

##### Seguridad

Índice de protección IP	IP44
-------------------------	------

##### Texto

Inscripción	Sin inscripción
Iluminación	Con lámpara de neón integrada Para circuito iluminación y control
Tipo de conexión	Con bornes roscados

#### Características técnicas

Berker integrado
------------------