



10133004

### B.3 Ramka 3-krotna, alu/antracyt

#### Właściwości techniczne

##### Pojemność

Krotność	3
Liczba modułów	3

##### Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Aluminium Metal
Obróbka	Anodowane

##### Wymiary

Wysokość	90,70 mm
Szerokość	223,10 mm
Głębokość	9,50 mm

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

##### Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia	Poziomy Pionowy
----------------------------	--------------------

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

##### Dodatkowe informacje

Montaż	Mocowanie zaciskowe Do montażu pionowego i poziomego
--------	---

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak