




10133004

Okvir 3-struki, B.3, aluminij/antracit mat, aluminij eloksiran

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	3
Broj modula	3

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij Metal
Obrada	Anodizirano

Dimenzije

Visina	90,70 mm
Širina	223,10 mm
Dubina	9,50 mm
Broj jedinica horizontalno	3
Broj jedinica vertikalno	3

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da