



VS212PS

**Coffret saillie 24 M porte opaque**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	2
Nombre rangées	2
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

**Capacité**

Nombre de modules	24
-------------------	----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	377 mm
Largeur	282 mm
Profondeur	99 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

**Dimensions**

Nombre d'unités de largeur	12
----------------------------	----

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

**Matière**

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Matière**

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	650 °C

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----