



VS212PA

GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 2Χ12Μ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση	400 - 400 V
-----------------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	2
Αριθμός σειρών	2
Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
με κλειδαριά	Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	24
-------------------	----

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	377 mm
Πλάτος	282 mm
Βάθος	99 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	0

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους	12
-------------------------	----

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Όχι
-------------------------------------	-----

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	650 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----