



GD218B

gamma sup. 2 filas 36M

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Saliente
----------	----------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Equipamento

Número de calhas	2
Número de filas	2
Número de secções	1
Com fecho	Não

Capacidade

Número de módulos	36
-------------------	----

Dimensões

Altura	375 mm
Largura	355 mm
Profundidade	103 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	0
Número de bloqueios	0

Dimensões

Número de unidades de largura	18
-------------------------------	----

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Materiais

Material	Plástico
Código RAL	9010
Cor	Creme

Equipamento

Possui placa de montagem	Não
--------------------------	-----

índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----