




16441909

Touche double a. inscription du symbole "flèches", S.1/B.3/B.7, blanc pol. m.

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Mat

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 54,90 mm

Largeur 55,70 mm

Profondeur 22 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK05

Textes

Impression Avec symbole « Flèches »

Mode d'installation Fixation de borne

Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir de 2 postes

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui