




16441909



Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↑↓", Vit, S.1

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Dubbelvippa
---------------------	-------------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	54,90 mm
Bredd	55,70 mm
Djup	22 mm

Anslutning

Typ av montering	Klor
------------------	------

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
-------------------------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Präglad	Medpräglade pilsymboler
Utförande	Klämfäste
Tryckknapp	Även för KNX-applikationer: gruppptryckknapp, 2-vägs

Lämplig för

S.x/B.x	
---------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja