



WNC132

W.1 Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą, kompletne, IP55, szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Satynowe wykończenie

Materiał Polipropylen (PP)

Obróbka Lakierowany

Wymiary

Wysokość 75 mm

Szerokość 75 mm

Głębokość 22,80 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym

Pojemność

Liczba modułów 4

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Oslona Do osłony gniazd wtykowych

Ochrona Bez ekranu ochronnego

Odpowiednie do

cubyko

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
---------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----
