



HXA055H

Bobina minima tensione ritardata 380-450V AC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, P630

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto 2,30 VA

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP4X

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 380 - 450 V

Tensione di comando DC 0 - 0 V

Funzioni

Ritardato Sì