



HXA055H

Bob. mín. temp. 400V AC x160/P630

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada	2,30 VA
-------------------	---------

Segurança

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------

Tensão

Tensão de comando AC	380 - 450 V
Tensão de comando DC	0 - 0 V

Funções

Atrasado	Sim
----------	-----