



HXA055H

Bob. mín. temp. 400V AC x160/P630

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada

2,30 VA

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP4X

Tensão

Tensão de comando AC

380 - 450 V

Tensão de comando DC

0 - 0 V

Funções

Atrasado

Sim