



HXA055H

Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В AC

Технічні характеристики

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	2,30 VA
-------------------------------------	---------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------

Напруга

Командна напруга AC	380 - 450 V
---------------------	-------------

Командна напруга DC	0 - 0 V
---------------------	---------

Функції

Із затримкою	Так
--------------	-----