



HXA055H

Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В AC

Технічні характеристики

Потужність

Пускова потужність, що поглинається 2,30 VA

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP4X

Напруга

Командна напруга AC 380 - 450 V

Командна напруга DC 0 - 0 V