



HXA055H

Underspänningsutlösare 380-450V P160-P630

Tekniska egenskaper

Ström

Absorberad startström	2,30 VA
-----------------------	---------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

Spänning

Styrspänning AC	380 - 450 V
Styrspänning DC	0 - 0 V

Funktioner

Fördröjd	Ja
----------	----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja