



LNH2160MK

Mespatroon NH2C 160 A 500 V gG combimelder, geïso. opgestelde trekoren

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

##### Zekering

Zekeringsgrootte NH2C

Kenmerken zekering gG

##### Spanning

Type voeding AC

Nominale spanning  $U_e$  500 - 500 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 500 - 500 V

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 160 A

##### Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Ja

##### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen  $I_{cn}$  volgens IEC 60898-1 120 kA

##### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 15 W

##### Afmetingen

Hoogte 150 mm

Breedte 39 mm

Diepte 72,5 mm

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja