



SVN371

Double bouton poussoir 2F impulsion

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de contacts inverseurs	0
Nombre de contacts NF	0
Nombre de contacts NO	2
Avec lampe de signalisation	Non

Courant électrique

Courant de commutation	16 A
Courant assigné nominal	16 A

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	17.50 mm
Profondeur	66 mm

Tension

Tension assignée d'isolement	250 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

