



SVN371

## Dubbele pulsdrukker 2 maak, 16 A, 230 VAC

### Technische eigenschappen

#### Samenstelling

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Aantal wisselcontacten   | 0   |
| Aantal verbreekcontacten | 0   |
| Aantal maakcontacten     | 2   |
| Met signaallamp          | Nee |

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Impulsstroom    | 16 A |
| Nominale stroom | 16 A |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 83 mm    |
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte  | 66 mm    |

#### Spanning

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale isolatiespanning $U_i$ | 250 V       |
| Nominale spanning $U_e$         | 230 - 230 V |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

### Afbeeldingen | tekeningen

