



SVN371

Botão de pressão duplo impulso 2NA

Características técnicas

Equipamento

Número de contactos INV	0
Número de contactos NF	0
Número de contactos NA	2
Com lâmpada de sinalização	Não

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea	16 A
Corrente nominal	16 A

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Dimensões

Altura	83 mm
Largura	17,50 mm
Profundidade	66 mm

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i	250 V
Tensão nominal de funcionamento U_e	230 - 230 V

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

Imagens e esquemas

