



LFS300454VERZ

**Vnitřní roh kanálu LFS 30x45, pozink.**

**Technické vlastnosti**

**Příslušenství**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Typ příslušenství | Základna<br>Víko |
|-------------------|------------------|

**Nastavení**

|               |         |
|---------------|---------|
| Úhlový rozsah | 90 - 90 |
|---------------|---------|

**Rozměry**

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 30 mm |
| Šířka | 45 mm |

**Materiál**

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiál | Ocel        |
| Povrch   | Pozinkované |
| Barva    | Zinek       |

**Bezpečnost**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK08 |
| Stupeň krytí IP        | IP30 |

**Normy**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ano |
|-----------------------------------------------|-----|

**Podmínky použití**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

**Vybavení**

|                   |    |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

**Vhodné pro**

|           |  |
|-----------|--|
| LFS 30x45 |  |
|-----------|--|

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |

**Ilustrace a výkresy**

