



15071909

Centrumbricka Nyckelbrytare, Vit, S.1

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Nyckel
---------------------	--------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	55,50 mm
Bredd	55,50 mm
Djup	40 mm

Anslutning

Typ av montering	Klor
------------------	------

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
-------------------------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Präglad	Centrumbricka utan märkning
Utförande	Klämfäste

Identifiering

Sammansättning	Centrum täckplatta
----------------	--------------------

Lämplig för

S.x/B.x	
---------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja