



WNA036

ΣΥΒΥΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7011
Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
Υλικό	Πολυπροπυλένιο (PP)
Μεταχείριση	Βερνίκι

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης	μηχανισμό με επένδυση
------------------------	-----------------------

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
-----------------	----------------------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	1
-----------------	---

Διαστάσεις

Διαστάσεις	75 x 75 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Κλειδί
------------------------------	--------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
------------------	------

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος
----------------	-----------------------------

Κείμενο

Φωτισμός	Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)
----------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι