



WNA035

**Interrupteur à clé 2 positions Cubyko associable Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Satiné
Matériau	Polypropylène (PP)
Traitement	Laqué

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	75 x 75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Verrou tournant
---------------------------	-----------------

**Textes**

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui