



41107113



K.1/K.5 - Schuko "SV" p-etq c/LED, verde

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Verde
 Código RAL 6029
 Acabamento Brilhante
 Material Termoplástico
 Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 71 mm
 Largura 71 mm
 Profundidade da montagem 32 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso
 Tipo de montagem Montagem por parafuso
 Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO
 Inserção central com rotação Não
 Com tampa articulada Não
 Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não
 Com lâmpada de sinalização Não
 Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Capacidade

Número de módulos 1

Controlos e indicadores

Tipo de iluminação para os dispositivos de instalação Luz de controlo de funcionamento integrada

Segurança

Com proteção contra contacto Sim
 Índice de proteção IP IP20

Funções

Com iluminação de orientação Não
 Com iluminação funcional Sim

Texto

Impressão Com gravação "SV"
 Tampa Placa de cobertura central
 Proteção Proteção de contacto aprimorada
 Tipo de ligação Terminais com parafusos sobrelevados

Adequado para

K.x

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim
