



LF6011009010

## tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 60x110mm, biały

### Właściwości techniczne

#### Wymiary

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość                       | 60 mm                       |
| Szerokość                      | 110 mm                      |
| Długość                        | 2000 mm                     |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 5460 - 5460 mm <sup>2</sup> |

#### Pojemność

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 23 |
|-----------------------------------------------------------|----|

#### Materiały

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Obróbka  | Stan surowy              |
| Kod RAL  | 9010                     |
| Kolor    | Czysta biel              |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30 |

#### Normy

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Nie |
|----------------------------------------------------------------|-----|

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

#### Łączność

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Wyposażony w łączniki podstawy |
|----------------------|--------------------------------|

#### Sprzęt

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Liczba przegród                                    | 0     |
| Liczba przegród                                    | 1 - 4 |
| Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego | 3     |
| Zacisk mocujący linkę w zestawie                   | Tak   |
| Z folią ochronną                                   | Nie   |

### Ilustracje | Rysunki

