



47403523

## WCD met groene deksel, tekstv. en behuizing, berker W.1, grijs

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 V       |
| Nominale spanning | 250 - 250 V |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Groen       |
| RAL-code                | 7011        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hoogte                   | 76 mm    |
| Breedte                  | 76 mm    |
| Diepte                   | 63,10 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 0 mm     |

#### Installatie, montage

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktmontage |
|---------------|-------------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Steekaansluiting   |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|               | Klemmontage        |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Ja     |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

#### Toebehoren

|                 |    |
|-----------------|----|
| Heeft tekstveld | Ja |
|-----------------|----|

#### Deksel, deur

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Type deksel | Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee  |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |

#### Functies

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

---

**Teksten**

|               |                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opdruk        | Zonder opdruk                                                                                                                                     |
| Deur          | Complete behuizing                                                                                                                                |
| Beveiliging   | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging                                                                                                               |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen                                                                                                                                  |
| Klem          | Met 2-draads Wago-verbindingsklem voor bedrading<br>Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing |

---

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |