



30863512

**Supporto Int. Deviat. di controllo Bilanc. Serie W.1 bianco pol. opac**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione 10 A

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso  
Montaggio a parete

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Materiali**

Colore Bianco polare  
Codice RAL 9010  
finitura superficiale Opaco  
Materiale Materiale termoplastico  
Trattamento Non trattato

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Serie**

Serie 55 x 55 mm  
Profondità di installazione 12 mm  
Profondità delle scatole da incasso 0 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Corrente**

Corrente nominale 10 A

**Testo**

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite  
Tipo di connessione Con morsetto N  
Con morsetto a molla  
Illuminazione Con gruppo LED rosso da 230 V  
Per controllo accensione  
Tipo di commutazione Deviatore

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Sì  
Conformità ROHS Sì