



30863512

Přístroj střídavého přepínače s krytkou, řazení 6S, se sig. LED, W.1, bílá mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž Montáž na omítku
--------	--------------------------------------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání	Řídicí prvek
---------------------	--------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
----------------	---

Rozměry

Rozměry	55 x 55 mm
Vestavěná hloubka	12 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
-----------------	------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Jednonásobná klapka
-----------------------	---------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Texty

Způsob montáže	Pro přišroubování
Typ připojení	S N-svorkou S bezšroubovými svorkami
Osvětlení	S červenou jednotkou LED 230 V Pro kontrolní obvod
Způsob zapojení	Přepínač

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano