



30863512

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка  
Поверхневий монтаж

##### Напруга

Номінальна напруга 250 V

##### Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

##### Ідентифікація

Схема монтажу Елемент керування

##### Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

##### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

##### Розміри

Розміри 55 x 55 mm

Вбудована глибина 12 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

##### Архітектура

Елемент керування/функціонування Одинарний клавішний перемикач

##### Електричний струм

Номінальний струм 10 A

##### Тексти

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання З N-терміналом  
Зі вставними клемми

Освітлення З червоним світлодіодним блоком 230 В  
Для ланцюга моніторингу

Тип перемикання Перемикання