



EG103D



IP20



Zegar cyfrowy tygodniowy 56 kroków programowych synchronizacja DCF77 230V 1P 16A

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa	2300 W
---------------------------------	--------

Funkcje

Rezerwa mocy w latach	5 y
Z synchronizacją sieci	Nie
Z synchronizacją kwarcową	Tak
Liczba kanałów funkcyjnych	1

Sprzęt

Z programem impulsowym	Tak
Liczba kanałów	1

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1x zmienny
--------------	------------

Ustawienia

Program dzienny	Nie
Program tygodniowy	Tak
Program roczny	Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 16 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm ²

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Funkcja	Blokada za pomocą klucza blokującego Z funkcją pulsacji Symulacja obecności

Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	35 mm
Głębokość	64 mm

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Główne atrybuty elektryczne

Minimalny odstęp między dwoma czasami przełączania	1 min
--	-------