




FZ424N

Kabelová příruba plná kovová, třída izolace I, IP44/54

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	2,50 mm
Šířka	212 mm
Hloubka	97 mm

Architektura

Předlisované otvory	Ne
---------------------	----

Vybavení

Kategorie vývodových desek	Záslepka
----------------------------	----------

Materiál

Materiál	Ocel
----------	------

Vybavení

S možností utěsnění	Ne
---------------------	----

Materiál

Povrch	Práškové lakování
Kód RAL	7035
Barva	Světle šedá

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano