



ECP180T

agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 3x80A 4M, wyjście imp.

Właściwości techniczne

Architektura

Układ biegunów 3x 1P+N

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 80 A

Pojemność

Liczba modułów 4

Łączność

Typ połączenia Połączenie bezpośrednie

Wymiary

Wysokość 92 mm

Szerokość 72 mm

Głębokość 60 mm

Sprzęt

Typ impulsów Elektryczny

Kompatybilność

Odpowiednie do Zakup/dostawa

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia pomiarowego 33 - 33 mm²

Przekrój poprzeczny wyjścia pomiarowego 33 - 33 mm²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania 2 - 2 Nm

Sposób montażu Szyna DIN

Cechy mechaniczne

Nominalny moment dokręcania zacisku cyfrowego 0,50 - 0,50 Nm

Pomiar

Układ pomiarowy Pomiar bezpośredni

Typ urządzenia pomiarowego Elektroniczny

Zakres pomiarowy prądu 0,25 - 80,0 A

Zakres pomiarowy napięcia Ph-N 92 - 276 V

Zakres częstotliwości 45 - 65 Hz

Zasilanie

Liczba faz zasilania 1

Funkcje

Klasa dokładności B

Rodzaj taryfy T1...T2 (230 V AC)/-

Jest skalibrowany Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 55 °C

Temperatura przechowywania/transportu -25 - 70 °C

Moc

Pobór mocy VA 2 VA

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 1 W

Prąd elektryczny

Maksymalne natężenie prądu obwodu pomiarowego	80 A
---	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------
