



G1615

### Cloison pour goutottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| Hauteur  | 70 mm   |
| Longueur | 2000 mm |

##### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Matière               | PC-ABS     |
| Traitement de surface | Non traité |

#### Convient pour

BRS 65x100 / BRS 65x130 / BRS 65x170 / BRS 65x210 / BRS 65x210D / BRS 85x130 / BRS 85x170 / BRS 100x130 / BRS 100x170 / BRS 100x210 / BRS 100x210D / LFS 60x100 / LFS 60x150 / LFS 60x200

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |