



G1612

Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	70 mm
Longueur	2000 mm

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Adapté à

BRS 65x100 / BRS 65x130 / BRS 65x170 / BRS 65x210 / BRS 65x210D / LFS 60x100 / LFS 60x150 / LFS 60x200
--

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui