



G1612

### Cloison pour goutottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	70 mm
Longueur	2000 mm

##### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

##### Convient pour

BRS 65x100 / BRS 65x130 / BRS 65x170 / BRS 65x210 / BRS 65x210D / BRS 85x130 / BRS 85x170 / BRS 100x130 / BRS 100x170 / BRS 100x210 / BRS 100x210D / LFS 60x100 / LFS 60x150 / LFS 60x200

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui