



EG103B

Digitalt veckour 1 k utan programnyckel

Tekniska egenskaper

Frekvens

| | |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Funktioner

| | |
|----------------------------|-----|
| Strömreserv i år | 5 y |
| Med nätverkssynkronisering | Nej |
| Med kvartssynkronisering | Ja |

Urustning

| | |
|-------------------|-----|
| Med impulsprogram | Nej |
| Antal kanaler | 1 |

Anslutning

| | |
|----------------|-------------|
| Anslutningstyp | 1x växlande |
|----------------|-------------|

Inställningar

| | |
|-----------------|-----|
| Dagligt program | Nej |
| veckoprogram | Ja |
| Årsprogram | Nej |

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 55 °C |
|------------------|------------|

Anslutning

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Area flexibel ledare | 1 - 6 mm ² |
| Area solid ledare | 1.5 - 10 mm ² |

Dimensioner

| | |
|-------|-------|
| Höjd | 85 mm |
| Bredd | 36 mm |
| Djup | 64 mm |

Kapacitet

| | |
|---------------|---|
| Antal moduler | 2 |
|---------------|---|

Elektriska huvudattribut

| | |
|--|-------|
| Miniminintervall mellan 2 omkopplingstider | 1 min |
|--|-------|