



EG103B

Int. Orario Dgt Sett.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 2 Mod.Din

### Caratteristiche tecniche

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Funzioni

Riserva di carica in anni 5 y

Con sincronizzazione di rete No

Con sincronizzazione al quarzo Si

#### Equipaggiamento

Numero di canali 1

#### Connessione

Tipo di contatto 1x in commutazione

#### Impostazioni

Programma giornaliero No

Programma settimanale Si

Programma annuale No

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 55 °C

#### Connessione

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 36 mm

Profondità 64 mm

#### Principali caratteristiche elettriche

Intervallo minimo tra 2 orari di commutazione 1 min

#### Numero di moduli

Numero di moduli 2