



16656089

**Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliś**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kontrolni/radni element | Trostruke tipke |
|-------------------------|-----------------|

**Materijali**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Boja            | Polarna bijela  |
| RAL kod         | 9010            |
| Obrada površine | Baršunasto/pliś |
| Materijal       | Duroplastika    |
| Obrada          | Lakirano        |

**Dimenzije**

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 58 mm |
| Širina | 58 mm |
| Dubina | 22 mm |

**Povezivost**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta montaže | Montaža stezaljkama |
|---------------|---------------------|

**Oprema**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo | Ne |
|-----------------------------------|----|

**Pribor**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK02 |

**Tekst**

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Otisak | Bez otiska/natpisa |
|--------|--------------------|

**Pogodno za**

|     |  |
|-----|--|
| Q.x |  |
|-----|--|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |