



16656084

Kryt dělený 3-násobný, Q.x, stříbrná sametová

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Trojnásobná klapka
-----------------------	--------------------

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Duroplast
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	58 mm
Šířka	58 mm
Hloubka	22 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění svorkou
--------------	------------------

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup	Ne
-------------------------------------	----

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK02

Texty

Potisk	Bez potisku
--------	-------------

Vhodné pro

Berker Q.x	
------------	--

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano