



BS463N

Aardlekelement 4-polig 63 A 1000mA klasse A, selectief

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Elektrische Stroom

Nominale aardlekstroom I _{Δn}	1000 mA
Nominale stroom	63 A

Architectuur

Aantal polen	4
Positie N-aansluiting	Rechts

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Connectiviteit

Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
--	----------------

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	35 mm
Diepte	92 mm