



FD42MN

**VEGA-D ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ 2Χ24Μ+ΚΕΝΟ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	160 A
------------------	-------

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών	2
Αριθμός σειρών με κλειδαριά	4 Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	96
-------------------	----

**Διαστάσεις**

Ύψος	750 mm
Πλάτος	550 mm
Βάθος	193 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	0
-------------------------	---

**Διαστάσεις**

Αριθμός μονάδων πλάτους	24
-------------------------	----

**Κάλυμμα, πόρτα**

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

**Σύνδεση**

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	4
--------------------------------------	---

**Υλικά**

Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----