



HWX713H

**Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V DC HW2/4 (MO)**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	2,30 A
-----------	--------

**Spänning**

Matarspänning	DC
Nominell isolationsspänning $U_i$	450 V
Nominell impulsskyddsspänning $U_{imp}$	6000 V
Styrspänning DC	100 - 130 V

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

**Funktioner**

Med automatisk återställningsfunktion	Nej
---------------------------------------	-----

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja