



16211404

S.1/B.x - tecla simples c/visor, alum mt

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento Envernizado

Dimensões

Altura	54,90 mm
Largura	55,70 mm
Profundidade	22 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Sim
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Texto

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Fixação com grampos
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal
Comutador basculante/botão de pressão	Para botões de pressão basculantes Para comutador/interruptor intermédio

Adequado para

S.x/B.x	
---------	--

Sustentabilidade

RECh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim