



HXF051H

MCCB Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny h800-h1600 4P 24VDC

Właściwości techniczne

Moc

Maksymalna moc pobierana 0,70 VA

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP4X

Napięcie

Napięcie sterowania AC 0 - 0 V

Napięcie sterowania DC 24 - 24 V

Funkcje

Zwłoczny Tak