




SL200554D5

SL, binnenhoek voor goot 55 mm hoog, eiken

#### Technische karakteristieken

##### Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

##### Instellingen

|            |          |
|------------|----------|
| Hoekbereik | 83 - 135 |
|------------|----------|

##### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 20 mm |

##### Materiaal

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Materiaal | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
|-----------|---------------------------------------|

##### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP40 |
| Slagvastheid IK      | IK07 |

##### Geschikt voor

|                    |
|--------------------|
| SL standaard 20x55 |
|--------------------|

##### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

#### Afbeeldingen | tekeningen

